

# PP クリーン H ウエット

【ピンクマスター・レーザーマスター・PS 版兼用給湿液】



各種レーザーマスター、ピンクマスター、PS 版に使用できる給湿液として開発いたしました。「PP クリーン H」の能力を継承しており、ノンシアンタイプで藍系インキも容易な印刷が可能です。レーザーマスターは、版表面の特性からピンクマスターに比べ乾きやすくなっており、版に対する濡れ性を大幅に向上させました。版面へのインキ汚れを防止し素早い立ち上がりを実現いたします。

## 【特 長】

- ☆ 「PP クリーン H」の保水能力を倍増させました。
- ☆ エッチング後の版乾きがなくスタート時の汚れが改善されます。
- ☆ 給湿液に使用した場合再スタート時の汚れが少なくなります。
- ☆ レーザーマスターの保水性向上に効果があります。

## 【使用方法】

〈ピンクマスター・レーザーマスター〉

1. 『PP クリーン H ウエット』の原液でエッチングをします。  
(修正・加筆があればエッチング前に処理してください)
2. マスターを版胴にセットしスタートします。
3. 給湿液は 20 ~ 40 倍に希釈して使用してください。

〈PS 版〉

給湿液は 20 ~ 200 倍に希釈して使用してください。

## 【使用上の注意】

- ★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。
- ★ 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- ★ 他の薬品や溶剤と混ぜないでください。

ご使用前に必ず安全データシート (SDS) をお読みください。

## 【適用法令】

- ・ P R T R 法 … 非該当
- ・ 有 機 則 … 非該当
- ・ 消 防 法 … 非該当

## 【製品仕様】

1L × 6 本 × 2 / ケース



株式  
会社

**日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556  
名古屋営業所 : 052-506-7220  
福岡営業所 : 092-412-6711

東京支社 : 03-3632-4741  
大阪支社 : 06-6577-0851