

# レッドランナー



### 【収縮型ダンプニングスリーブ】

独自のファンバーシステムから生まれた『レッドランナー』は、インキと湿し水の優れたコントロール機能を発揮します。均一で滑らかな表面により、インキ汚れを残しません。柔軟性に優れているので小型容器に入り、亀裂や割れなどもありません。ローラーにかぶせてお湯をかけるだけで、収縮してフィットするので取付けも簡単です。

#### 【特長】

- ☆ 壊れる・亀裂・割れというトラブルの心配がありません。
- ☆ インキと湿し水のベストコントロールができます。
- ☆ インキ汚れを残さない均一で滑らかな表面です。
- ☆ お湯で簡単にフィットします。
- ☆優れた耐久性で毛羽がでません。

#### 【使用方法】

- 1.『レッドランナー』を裏返し(濃赤色側を外側)にして、ローラーにかぶせます。
- 2. ローラーが『レッドランナー』の中心になるようにセットします。
- 3. 適温のお湯 (50  $\sim$  60  $^{\circ}$  ) を中央部にかけてから両端に向かってかけます。その後、全体に 4  $\sim$  5 分間お湯をかけ続けてください。
- 4. 収縮が終わったら付属の留め具で固定し、余った部分は切取ります。
- 5. 余分な水を取除き、印刷機に取付けて版圧を調整してください。

#### 【取扱い上の注意】

- ★ 装着のお湯の温度は必ず50~60℃の範囲で行ってください。
- ★ 版圧は付属のニップゲージを使用してキスタッチ程度に調整してください。
- ★ 毛羽が発生するので、硬いブラシやインキヘラで擦らないでください。
- ★ ローラーの寸法に合ったサイズをご使用ください。

#### 【製品仕様】

6本/ケース(全サイズ) ※詳細はホームページでご確認ください。



## #式 **日研化学研究所**

名古屋本社 : 052-204-0556 東京支社 : 03-3632-4741 名古屋営業所 : 052-506-7220 大阪支社 : 06-6577-0851

福岡営業所 : 092-412-6711